


モータ取付キット EAMM-A-D32-60P-S1-G2

製品番号: 8197495

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-------------------------|
| 呼び長さ | 51 mm...51 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 8000 1/min...8000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 °C...-25 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP65 |
| 周囲温度 | -10 °C...-10 °C |
| 負荷慣性モーメント | 5.87 kgmm ² |
| 伝達トルク | 6.5 Nm |
| 製品質量 | 380 g...380 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | D32 |
| インタフェースコード モータイン | 60P 60PA |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |