

ピストンアクチュエータ

DFPK-75-20-T32-V4

製品番号: 8198977

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------------|
| アクチュエータのサイズ | 75 |
| ストローク | 20 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 位置検出 | メカニカルディスプレイ付 |
| 制御機能 | スプリングの力による閉状態, NC |
| 使用圧力 | 0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi |
| 作動圧力 | 5 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 保護等級 | IP65 IP67 |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 製品質量 | 2746 g |
| 空気圧接続 | 雌ねじ G1/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: カバー | ステンレス |
| 材質 シール | FPM |
| 材質 ハウジング | ステンレス 鋳鋼 |
| マテリアル番号 ハウジング | 1.4408 |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |