

ピストンアクチュエータ

DFPK-75-20-S-T32-V4

製品番号: 8198978

FESTO



データシート

特徴	値
アクチュエータのサイズ	75
ストローク	20 mm
取付位置	任意
位置検出	メカニカルディスプレイ付
制御機能	スプリングの力による開状態, ノーマルオープン
使用圧力	0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi
作動圧力	5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	2539 g
空気圧接続	雌ねじ G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	ステンレス
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 ピストンロッド	ステンレス