


ショックアブソーバ DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

製品番号: 8199039

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	5
ストローク	5 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.5 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの使用に関する制限のある厳しさF1Aで、フェスト社内の定義に従ったバッテリー製造に適しています。
周囲温度	-10 °C...60 °C
クッション長さ	5 mm
最大停止力	180 N
許容締付トルク	2 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	1 J
時間あたりの最大エネルギー消費	2400 J
復元力	5 N
最小挿入力	18 N
製品質量	12 g
質量範囲	8 kg
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	ステンレス