

カバーキット VAVC-F12-SCC-32-P

製品番号: 8201224

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| 呼び幅 DN | 32 |
| 防爆 | ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 流体 | 蒸気 鉱油ベースの油圧作動油 不活性ガス 鉱油 水 ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm 中性の液体 |
| 流体の情報 | 気体媒体の場合はバルブシート経由で流れている場合にのみ許可されます。 |
| 流体温度 | 100 °C...230 °C |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 取付位置 | 任意 |
| 製品質量 | 1080 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: カバー | ステンレス |
| 材質 ボールねじシール | PTFE |
| 材質 シートシール | PEEK |