

ワンタッチコネクタ NPQO-D-M5-Q6-P10

製品番号: 8203293

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.5 mm
チューブ挿入深さ	15.6 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	Oリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス 二酸化炭素 エア 酸素 窒素
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	0 °C...120 °C
周囲温度	0 °C...120 °C
規格に基づく生体適合性	ISO 18562
規格準拠の表面クリーン度に関するレポート	ASTM G 93 ISO 15001
炭化水素類最高不純物レベル	550 MGM
許容締付トルク	2.5 Nm
定格締付トルク	2.25 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	7.41 g
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用
周囲温度 華氏	32 °F...248 °F
色 リリースリング	白
ねじ付トラニオン材質	ステンレス

特徴	値
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ねじシール	FPM
リリースリング材質	PVDF
Oリング材質	FPM
チューブシール材質	FPM
チューブ止め具材質	ステンレス
スラストリングの材質	PVDF