

グリッパフィンガキャップ
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU
製品番号: 8203480

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
最小把持径	30 mm
最大把持径	55 mm
ワーキングストローク	0 mm...55 mm
グリッパフィンガの本数	2
形状	グリッパ用
構造	フォームフィット 摩擦による嵌めあい
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	68 g
色	青
ショア硬さ	A 40 +5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
グリッパフィンガ材質	VMQ(シリコン) 、金属検出可能