

# ガイドユニット FEN-20-50-KF

製品番号: 8204031

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	20
ストローク	50 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 $F_y$	520 N
最大力 $F_y$ 静的	830 N
許容力 $F_z$	520 N
最大力 $F_z$ 静的	830 N
最大トルク $M_x$	15 Nm
最大静的トルク $M_x$	24 Nm
許容トルク $M_y$	20 Nm
最大トルク $M_y$ 静的	31 Nm
最大トルク $M_z$	20 Nm
許容トルク $M_z$ (静的)	31 Nm
変位力	15 N
移動負荷	329 g
製品質量	888 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト