

ガイドユニット FEN-12/16-125-GF

製品番号: 8204044

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|----------------------|
| サイズ | 12/16 |
| ストローク | 125 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| ガイド | 軸受ガイド |
| 構造 | ガイド |
| 防爆 | 証明書に記載されている情報をよく読むこと |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 °C...80 °C |
| 変位力 | 15 N |
| 移動負荷 | 311 g |
| 製品質量 | 640 g |
| 取付方法 | 雌ねじ付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| ガイドエレメント材質 | ステンレス |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |
| ヨークプレート材質 | 鍛造アルミ合金, アルマイト |