



増圧器 PBPA-63-16-A

製品番号: 8210531

FESTO



データシート

特徴	値
ピストン径	63mm
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ
圧カインジケータ	G1/8準備
出力圧力 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
作動圧力	2 bar...10 bar
入力圧力1	2 bar...10 bar
入力圧力 1	0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	3150 g
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
空気圧ポート 3	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠