

真空パッド  
OGVM-45-G-N-G38F  
製品番号: 8211022

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                      |
|---------------|----------------------------------------|
| コネクタ付サクシヨンカップ | 7.8 mm                                 |
| 最小ワーク半径       | 25 mm                                  |
| 呼び径           | 4 mm                                   |
| サクシヨンカップ径     | 45 mm                                  |
| サクシヨンカップ容量    | 9.4 cm <sup>3</sup>                    |
| 接続位置          | 上                                      |
| 取付位置          | 任意                                     |
| サクシヨンカップ形状    | 丸, ベル型                                 |
| 使用圧力          | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力          | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力        | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi        |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気         |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                             |
| LABS 認証       | VDMA24364-A1/A2-L                      |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力 | 77 N                                   |
| 定格作動圧力における横荷重 | 117 N                                  |
| 製品質量          | 25 g                                   |
| 取付方法          | 真空ポート経由                                |
| 真空接続          | 雌ねじ G3/8                               |
| 色             | 黒                                      |
| ショア硬さ         | 60 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質    | 鍛造アルミ合金                                |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                 |
| サクシヨンカップ材質    | NBR                                    |