



ロータリインデックステーブル DHTG-90-3-A-L

製品番号: 8213372

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	90
平行度 プレート	0.04 mm
軸方向偏心プレート	0.02 mm
回転プレート	0.02 mm
回転角度の繰返し精度	0.03 deg
回転方向	左回転
クッション	ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線, 調整可能
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ジョーカップリング ラックギヤ/ピニオン 強制された動作過程
位置検出	反射式センサ用
割出し	3
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...80 °C
ノイズレベル	70 dB(A)
保護等級	IP54
周囲温度	5 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	300 kgcm ²
最大軸力 静的	2000 N
最大静的傾斜モーメント	150 Nm

特徴	値
最大静的ラジアル力	5000 N
最大接線モーメント, 静的	150 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	4.4 Nm
製品質量	4500 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
空気圧接続	雌ねじM5
プレート材質	鋼, 亜鉛めっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	亜鉛めっき鋼
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金