

モータ折り返しキット EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

製品番号: 8216596

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|------------------------|
| サイズ | 60 |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 100 % |
| 保護等級 | IP69K |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 27.6 kgmm ² |
| 伝達トルク | 3 Nm |
| 製品質量 | 1640 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | C42-6 |
| インタフェースコード モータイン | 68C |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |