

モータ折り返しキット EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

製品番号: 8216604

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-------------------------|
| サイズ | 110 |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 ~ 100 % |
| 保護等級 | IP69K |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 794.1 kgmm ² |
| 伝達トルク | 25 Nm |
| 製品質量 | 7200 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | C80-19 |
| インタフェースコード モータイン | 108C |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |