

モータ折り返しキット EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

製品番号: 8216605

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	145
取付位置	任意
ギア比	1:1
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
保護等級	IP69K
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	2216 kgmm ²
伝達トルク	50 Nm
製品質量	11600 g
インタフェースコード アクチュエータ	C80-19
インタフェースコード モータイン	138C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠