

丸形シリンダ DPRA-N-3/4"-4-NGP4-N

製品番号: 8217829

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--------------------------------|
| ストローク | 4 in |
| ピストン径 | 3/4インチ |
| ロッド先端ねじ | 1/4-28 UNF-2A |
| クッション | クッションなし |
| 取付位置 | 任意 |
| ピストンロッドエンド | 雄ねじ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド シリンダチューブ |
| 位置検出 | なし |
| 回転防止/ガイド | 円形ピストンロッド |
| 作動圧力 | 9.99 psi...150 psi |
| 機能 | 複動式 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 周囲温度 | -40 °F...300 °F |
| 製品質量 | 0.4 lb |
| 空気圧接続 | NPT1/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| 材質: シリンダチューブ | ステンレス |