

丸形シリンダ DPRA-N-2"-5-NGP4-N

製品番号: 8217883

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 in
ピストン径	2インチ
ロッド先端ねじ	1/2-20 UNF-2A
クッション	クッションなし
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
回転防止/ガイド	円形ピストンロッド
作動圧力	9.99 psi...150 psi
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-40 °F...300 °F
製品質量	2.04 lb
空気圧接続	1/4 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス