

Cartridge
NPQX-D-PC15-T12-P2
製品番号: 8225234

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	10 mm
チューブ挿入深さ	25.4 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	Oリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	2
構造	Push-Pull方式
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	20.8 g
取付方法	固定クランプ付
エア接続ポート 1	カートリッジ15mm
空気圧接続 2	チューブ外径1/2"に対応
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
リリースリング材質	強化 PA
Oリング材質	HNBR
チューブシール材質	HNBR
チューブ止め具材質	ステンレス