

# フィルタレギュレータ

## MS4-LFR-1/8-D7-E-R-M-PAGN-AS-WR

製品番号: 8229777

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	19 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	樹脂製ボウルガード
ドレンの分離度	75 %
圧カインジケータ	G1/4準備
使用圧力	0.08 MPa...1.4 MPa
作動圧力	0.8 bar...14 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.025 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.25 bar
最高圧力ヒステリシス	3.625 psi
標準公称流量(DIN 1343)	900 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
孔サイズ	40 μm

特徴	値
製品質量	275 g
取付方法	オプション: フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
操作部品材質	PA POM
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質メンブレン	NBR
ボウル材質	PC
材質セパレーターディスク	POM