

モータ取付キット EAMM-A-C50-10-89CC-S5

製品番号: 8230183

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	57.7 mm
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
保護等級	IP69K
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	920 g
インタフェースコード アクチュエータ	C50-10
インタフェースコード モータイン	89CC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠