

モータ取付キット EAMM-A-C50-10-114CA-S5

製品番号: 8230186

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	74.7 mm
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	6500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
保護等級	IP69K
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm ²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	1980 g
インタフェースコード アクチュエータ	C50-10
インタフェースコード モータイン	114CA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠