

ケーブル
NEYM-F- -Q9
製品番号: 8242219

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	0.223 kg...6.69 kg
作動電圧範囲 DC	0 V...850 V
使用電圧範囲 AC	0 V...630 V
電流容量	17.8 A
保護アース端子	なし
ケーブル径	11.5 mm
ケーブル構造	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0.14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.2 \text{ mm}^2)$
保護等級	IP00
周囲温度	90 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	90 °C
保管温度	70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ケーブル被服	TPE-E
カラー ケーブル被服	グレー