



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3
식품 안전	생산자 요구에 따라
주변 온도	0 ... 150 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	10.8 g
공압 연결구, 포트 1	원터치 슬리브 QS-10
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 크롬 및 니켈 도금
나사 싼에 대한 재질 정보	FPM
튜브 싼에 대한 재질 정보	FPM