

커플링

EAMD-42-40-12-16X25-U

제품 번호: 8203728

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|-------------------------|
| 마운트 직경 1 | 12 mm |
| 마운트 직경 2 | 16 mm |
| 사이즈 | 42 |
| 공칭 길이 | 40 mm...40 mm |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 최대 속도 | 6000 1/min...6000 1/min |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -25 °C...-25 °C |
| 상대 습도 | 0 - 95 % |
| 주변 온도 | -25 °C...-25 °C |
| 질량 관성 모멘트 | 38 kgmm ² |
| 전달 가능 토크 | 21 Nm |
| 제품 무게 | 198 g...198 g |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |