

커플링

EAMD-42-40-11-16X25-U

제품 번호: 8203729

FESTO



데이터 시트

특징	값
마운트 직경 1	11 mm
마운트 직경 2	16 mm
사이즈	42
공칭 길이	40 mm...40 mm
설치 위치	입의 방향
최대 속도	6000 1/min...6000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...-25 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 °C...-25 °C
질량 관성 모멘트	38 kgmm ²
전달 가능 토크	21 Nm
제품 무게	198 g...198 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수