

# Amortizatorius DYEF-M22-Y1F

Gaminio numeris: 1113706

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                    | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis                                      | M22   |
| Eiga                                       | 7 mm  |
| Dempferiavimas                             | Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu |
| Montavimo pozicija                         | Bet koks  |
| Pozicijos atpažinimas                      | Be  |
| Maksimalus smūginis greitis                | 0,8 m/s   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC              | 2 - Moderate corrosion stress                           |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Aplinkos temperatūra                       | 0 ... 60 °C   |
| Dempferiavimo ilgis                        | 7 mm  |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eiga | 1,2 J   |
| Produkto svoris                            | 200 g   |
| Montavimo tipas                            | Su užraktu  |
| Informacija                                | atitinka RoHS   |
| Material seals                             | NBR   |
| Material housing                           | aukštai legiruotas plienas                              |