

Apsauginės dumplės EADB-V2-63-S10-100

Gaminio numeris: 1488361

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|---|
| Išorinis diametras | 93 mm |
| Dydis | 63 |
| Eigos ribos | 10 ... 100 mm |
| Cilindro koto pailginimas | 43 mm |
| Konstrukcija | apvalus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Dumplių rinkinys su oro išleidimu |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Atsparumas radio bangoms | Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas |
| Apsaugos klasė | IP65 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Judanti masė | 79 g |
| Produkto svoris | 203 g |
| Montavimo tipas | slydimas Su sriegine galvute |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter components | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |