


Kištukas QSMC-3H

Gaminio numeris: 153382

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Blanking plug
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	0,2 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Push-in sleeve diameter 3 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT