


# Slėgio regulatorius LR-1/8-QS-4

Gaminio numeris: 153534  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	46 l/min
Iėjimo slėgis 1	0 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Vykdiklio užraktas	Sraigtinis varžtas su užfiksuojama veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas stūmoklio regulatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Slėgio valdymo diapazonas	1 ... 8 bar
Produkto svoris	36 g
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Material of threaded seal	PTFE