

Filtras-regulatorius LFR-3/8-D-7-MIDI-A-NPT

Gaminio numeris: 173787

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Išmetamo oro maksimalus slėgis 7 bar., su metalo apsauga ir manometru. Su automatiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC