


# suction cup holder ESH-HA-6-G

Gaminio numeris: 189202

FESTO

be aukščio kompensatoriaus, vakuomo jungtis viršuje, kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Volume	7,234 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	200 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M20x2
Vakuomo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas