


# suction cup holder ESH-HB-6-G

Gaminio numeris: 189212

FESTO

be aukščio kompensatoriaus, vakuumo jungtis šone.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Volume	7,25 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis šone
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	271 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Siurbtuko tvirtinimas	M20x2
Vakuumo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas