

Atbulinis vožtuvas HA-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Gaminio numeris: 190847

FESTO

Srauto greitis iš vidinio sriegio į QS jungtį
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrįžtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	10-32 UNF-2A
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-5/32
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	143 l/min
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	Žalvaris
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. differential pressure, opening	0,1 bar
Min. differential pressure, closing	0,2 bar
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	7,2 g
Informacija	atitinka RoHS