

Spiralinis plastikinis vamzdelis PUN-12X2-S-6-SW

Gaminio numeris: 197616

FESTO

Labai lankstus, didelis atsparumas hidrolizei



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	6 m
Išorinis diametras	12 mm
Bloko ilgis	0,98 m
Vidinis diametras	8 mm
Ritės skersmuo	95 mm
Apvijų skaičius	64
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Leidimas	TUV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris	1.300 g
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)