

# Apsauginės dumplės EADB-V2-32-S201-300

Gaminio numeris: 2828831

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                       | Reikšmė   |
|-------------------------------|---|
| Išorinis diametras            | 57 mm   |
| Dydis                         | 32  |
| Eigos ribos                   | 201 ... 300 mm                                    |
| Cilindro koto pailginimas     | 92 mm   |
| Konstrukcija                  | apvalus   |
| Montavimo pozicija            | Bet koks  |
| Konstrukcija                  | Dumplių rinkinys<br>su oro išleidimu              |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress                         |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L                                    |
| Atsparumas radio bangoms      | Dulkės<br>Drožlės<br>Alyva<br>Tepalas<br>Benzinas |
| Apsaugos klasė                | IP65<br>pagal IEC 60529                           |
| Aplinkos temperatūra          | -10 ... 80 °C                                     |
| Judanti masė                  | 104 g   |
| Produkto svoris               | 173 g   |
| Montavimo tipas               | slydimas<br>Su sriegine galvute                   |
| Pneumatinis pajungimas        | G1/4  |
| Informacija                   | atitinka RoHS                                     |
| Material adapter components   | Aliuminio liejinys<br>anoduotas                   |
| Material seals                | NBR   |
| Material bellows              | NBR   |
| Material threaded pin         | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis          |