

# Variklio kabelis NEBM-M40G15-EH- -Q11N-S1LEG21

Gaminio numeris: 5251404

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61984
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Hybrid socket
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	M40x1
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	12
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Plugs and cables
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D and open end
Electrical connection 2, number of pins/wires	21
Electrical connection 2, occupied pins/wires	12
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 850 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 630 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	31,9 A
Atsparumas smūgiams	6 kV
Kabelio ilgis	0,5 ... 100 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Bandyamas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	65,6 mm
Bending radius, flexible cable installation	123 mm
Kabelio skersmuo	16,4 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,3 mm
Kabelio struktūra	4x4+2x1,5+2x0,24+2x2x0,15
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Priklausomai nuo ryšio bloko
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-25 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PUR
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material insulation	PP