


Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPD-22-R1R

Gaminio numeris: 540530

FESTO

Susideda iš pneumatinės posūkio pavaros DAPS sujungtos su 2/2 tipo VAPB nerūdijančio pleno rutuline sklende.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | 2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara |
| Veikimo būdas | elektrinis pneumatinė |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | CNOMO su vidiniu sriegiu |
| Sąsajos | Rp1 |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Rankenėlės kryptis = srauto kryptis |
| Skersmuo DN | 25 |
| Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis | 1 ... 8,4 bar |
| Nominalus armatūros slėgis | 63 |
| Terpės temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |
| Tinka maisto pramonei | Ne |
| Produkto svoris | 3.100 g |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |