

Spiralinis plastikinis vamzdelis PAS-6I-8E-10

Gaminio numeris: 548146
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	10 m
Išorinis diametras	8 mm
Bloko ilgis	0,76 m
Vidinis diametras	6 mm
Ritės skersmuo	50 mm
Apvijų skaičius	89
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17,5 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	396 g
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	PA