

Ašies komplektas EAMM-A-K38-70A

Gaminio numeris: 557981

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	4,4 Nm
Produkto svoris	200 g
Interface code, actuator	K38
Interface code, motor in	70A
Informacija	atitinka RoHS