

Kištukas

QBC-5/32H-U

Gaminio numeris: 564784

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Blanking plug
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	0,035 oz
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Push-in sleeve diameter 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Informacija	atitinka RoHS