

# Kabelis

## NEBV-S1W25-K-5-N-LE15

Gaminio numeris: 565281

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2,95 A
Apsaugos klasė	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	850 g
Elektrinis pajungimas	25-galvučių Kištuko lizdas Sub-D
Kabelio struktūra	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Kabelio skersmuo	9,5 mm
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	4-40UNC
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	TPE
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis Auksoota