


Sujungimo kolektorius VABM-P6-15MB-G18-M5-4

Gaminio numeris: 8083544

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	15 mm
Konstrukcija	Connection direction underneath
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,6 Nm
Produkto svoris	140 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys