


Ašies komplektas EAMM-A-D60-80PB

Gaminio numeris: 8105937

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	1.041 g
Interface code, actuator	D60
Interface code, motor in	80PB 80R
Informacija	atitinka RoHS