

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-60-D32-60P-91

Gaminio numeris: 8125069

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	26,7 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,07 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	1.130 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	60P
Informacija	atitinka RoHS