


Užmaunama jungtis NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10

Gaminio numeris: 8158773

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	1,5 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,3 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 5 %
Produkto svoris	1,61 g
Montavimo tipas	Internal hexagon A/F 1.5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 4 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded seal	NBR
	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis