

opsteeknippel-schroefkoppeling CN-1/4-PK-6

Artikelnummer: 11948

FESTO

voor kunststofslangen PAN, PUN, PP, PU, PR. Met dichtingsring.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 5,3 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Aluminium |