

# opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-M5-PK-3

Artikelnummer: 13967

FESTO

corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	1,74 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroefdraaddichting	NBR hooggelegeerd staal roestvrij