

# vacuümzuignaphouder ESH-HB-4-PK

Artikelnummer: 189210

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,416 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	25 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	M6
Vacuümaansluiting	PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal