

meervoudige verdeler QSLV3-1/2-5/8-U

Artikelnummer: 190788

FESTO

360° oriënteerbaar, 3-voudig.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 9,2 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | coating |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 30 Nm |
| Productgewicht | 283,5 g |
| Aantal uitgangen | 3 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 5/8" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal inschroeftap | messing vernikkeld |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |