

schijfventiel

VZFB-D-100-WW-V2V2E

Artikelnummer: 2466755

Einde productie

FESTO

Nominale breedte DN100, met lasuiteinden, DIN 11850, EPDM, materiaal 1.4301.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	2-wegschijfventiel
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Laseinden/laseinden
Nominale breedte DN	100
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	10
Bedieningsmoment	35 Nm
Gebaseerd op norm	DIN 11851
Medium	Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 120 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4301
Materiaal schijf	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schijf	1.4301
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4301
Productgewicht	3.100 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand